

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	165292	Arq. K.4
Material	KIT MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA USO ADULTO			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:

Resistente, segura e com identificação de produto estéril? Sim Não Por quê? _____

Apresenta área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica? Sim Não Por quê? _____

Isenta de resíduos e impurezas? Sim Não Por quê? _____

Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização? Sim Não Por quê? _____

Fácil identificação da numeração? Sim Não Por quê? _____

EQUIPO DE SORO – PONTA PERFURANTE:

Adaptação segura ao frasco de soro e tampa protetora segura? Sim Não Por quê? _____

REGULADORES DE FLUXO:

Pinça resistente e de manuseio fácil e seguro? Sim Não Por quê? _____

Pinças realizam o controle do gotejamento de forma eficaz? Sim Não Por quê? _____

Câmara de gotejamento flexível e segura? Sim Não Por quê? _____

LINHA EXTENSORA DO EQUIPO E AUXILIARES:

Resistente, flexibilidade segura, sem acotovelamentos e outros fatores que interfiram no fluxo? Sim Não Por quê? _____

Conexões rosqueáveis apresentam adaptação segura aos dispositivos/torneira? Sim Não Por quê? _____

TORNEIRAS DUAS VIAS:

Possui 2 torneirinhas de duas vias? Sim Não Por quê? _____

Apresentam vedação segura? Sim Não Por quê? _____

De fácil manuseio com tampas protetoras seguras? Sim Não Por quê? _____

TRANSDUTOR:

Propicia fluxo constante? Sim Não Por quê? _____

Sistema de conexão ao monitor adequado? Sim Não Por quê? _____

Válvula de fluxo rápido realiza lavagem do sistema de forma efetiva? Sim Não Por quê? _____

TODO O MATERIAL:

É atóxico, estéril e o conjunto proporciona segurança e facilidade na instalação e no manuseio? Sim Não Por quê? _____

Compatível com as marcas Dixtal, Omnimed, Mindray Benevien T8, GE B650 Careescape, GE B40, Drager Delta XL e Nihon Kodan? Sim Não Por quê? _____

Outras observações:

PARECER FINAL FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas _____