

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	173622	Arq.	K.5
Material	KIT MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA USO NEONATAL			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA							
EMBALAGEM:							
Resistente, segura e com identificação de produto estéril?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Apresenta área de apoio adequada para abertura e propicia transferência asséptica?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Isenta de resíduos e impurezas?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Contém identificação do produto, data de fabricação, validade e lote de fácil visualização?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Fácil identificação da numeração?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
EQUIPO DE SORO – PONTA PERFURANTE:							
Adaptação segura ao frasco de soro e tampa protetora segura?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
REGULADORES DE FLUXO:							
Pinça resistente e de manuseio fácil e seguro?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Pinças realizam o controle do gotejamento de forma eficaz?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Câmara de gotejamento flexível e segura?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
LINHA EXTENSORA DO EQUIPO E AUXILIARES:							
Resistente, flexibilidade segura, sem acotovelamentos e outros fatores que interfiram no fluxo?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Conexões rosqueáveis apresentam adaptação segura aos dispositivos/torneira?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
TORNEIRAS DUAS VIAS:							
Possui 2 torneirinhas de duas vias?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Apresentam vedação segura?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
De fácil manuseio com tampas protetoras seguras?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
TRANSDUTOR:							
Propicia fluxo constante?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Sistema de conexão ao monitor adequado?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Válvula de fluxo rápido realiza lavagem do sistema de forma efetiva?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
TODO O MATERIAL:							
É atóxico, estéril e o conjunto proporciona segurança e facilidade na instalação e no manuseio?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Compatível com as marcas Dixtal, Omnimed, Mindray Benevian T8, GE B650 Carescape, GE B40, Drager Delta XL e Nihon Koden?				☐ Sim	☐ Não	Por quê?	
Outras observações:							
PARECER FINAL ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL							
Data do parecer: ____/____/____ Assinaturas: _____							